

Plastová hadica PLN-8X1,25-NT

Číslo dielu: 193405

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	50 s
Vnútorý priemer	5.9 s
Min. polomer ohybu	23 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar ... 14 bar
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-13.775 psi ... 203 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C ... 80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.0214 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	prírodné
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE