

# Pripojovacia doska VABS-S2-1S-N38-B-K1

Číslo dielu: 546103

FESTO



 General operating condition

## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota   |
|---|---|
| Konštrukčná šírka                       | 42 s  |
| Založené na norme                       | ISO 5599-2  |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná   |
| Napájanie riadiacim vzduchom            | interný   |
| Prevádzkový tlak                        | -0.09 MPa ... 1 MPa                                       |
| Prevádzkový tlak                        | -0.9 bar ... 10 bar                                       |
| Rozsah prevádzkového napätia AC         | 110 V   |
| Rozsah prevádzkového napätia DC         | 24 V  |
| Odolnosť proti rázovému napätiu         | 4 kV  |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C         | 2 A   |
| Stupeň znečistenia                      | 3   |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                             |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Druh krytia                             | IP65<br>NEMA 4<br>v zmontovanom stave                     |
| Teplota okolia                          | -5 °C ... 50 °C   |
| Hmotnosť výrobku                        | 364 g   |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom                                     |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS  |
| Materiál pripojovacej dosky             | Hliníkový tlakový odliatok                                |