




Tlakový multiplikátor DPA-100-D

Číslo dielu: 549398

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	100 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami
Schématická značka	00992008
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Výstupný tlak 2	0.4 MPa ... 1.6 MPa
Výstupný tlak 2	4 bar ... 16 bar
Výstupný tlak 2	58 psi ... 232 psi
Prevádzkový tlak	0.25 MPa ... 0.8 MPa
Prevádzkový tlak	2.5 bar ... 8 bar
Prevádzkový tlak	36.25 psi ... 116 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.5 MPa ... 1.6 MPa
Rozsah regulácie tlaku	5 bar ... 16 bar
Rozsah regulácie tlaku	72.5 psi ... 232 psi
Vstupný tlak 1	2 bar ... 8 bar
Vstupný tlak 1	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Vstupný tlak 1	29 psi ... 116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C ... 60 °C
Teplota okolia	5 °C ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	13000 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS