


Prípojovacia lišta VABM-C7-12W-G18-4

Číslo dielu: 549650

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Max. počet ventilových pozícií | 4 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 122 g |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12 | M3 |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | M7 |
| Pneumatický prípoj 3 | G1/8 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál pripojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |