

# Pripojovací blok CPE14-3/2-PRS-3/8-6-NPT

Číslo dielu: 550614

FESTO



 General operating condition

## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	20 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	6
Max. počet tlakových zón	2
Tlak pre roztrhnutie	5 MPa
Deštrukčný tlak	50 bar
Tlak pre roztrhnutie	725 psi
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa ... 1 MPa
Prevádzkový tlak	-0.9 bar ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C ... 50 °C
Teplota okolia	-5 °C ... 50 °C
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	1.22 Nm
Hmotnosť výrobku	381.024 g
Spôsob upevnenia pripojovacieho bloku	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 5	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina