

Plastová hadica PAN-12X1,75-RT

Číslo dielu: 553928

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	64 s
Vnútorňý priemer	8.4 s
Min. polomer ohybu	29 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa ... 1.7 MPa
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar ... 17 bar
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-13.775 psi ... 246.5 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C ... 80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.06 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm
Farba	červená
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A