

Riadiaci blok CPX-CM-HPP

Číslo dielu: 562214

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-5 °C ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Druh krytia	IP65 IP67
Skladovacia teplota	-20 °C ... 70 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Celkový počet osí	4
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Ovládacie rozhranie	Zbernica CAN
Rozhranie prevádzkovej zbernice	1x zásuvka M9, 5-pin
Diagnostika špecifická pre zariadenia	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Modul podpätia/skratu Úložisko diagnostiky
Konfiguračná podpora	MMI - ručné obslužné zariadenie
Parametrizácia	Nútené ovládanie kanálov Parameter systému
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Protokol	FHPP
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 80 mA
Max. množstvo adries výstupov	32 bajt
Maximálny rozsah adries, vstupy	32 bajt
Produktovo špecifická LED indikácia	Chyba PL: výkonové napájanie
Materiál telesa	Zosilený PA PC