


Nástrčné puzdro NPQH-D-S10-E-P10

Číslo dielu: 578320

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	8 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Schématická značka	00997424
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa ... 2 MPa
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar ... 20 bar
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-13.775 psi ... 290 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Orgán, ktorý vydáva certifikát	NSF C0523185
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri vyhlásenie o zhode NSF/ANSI 169
Teplota okolia	0 °C ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	12 g
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné púzdro s priemerom 10 mm
Pneumatický prípoj 2	Nástrčné púzdro s priemerom 10 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, chemicky poniklovaná