


ชุดเกียร์
EMGA-160-P-G5-SAS-140
หมายเลขชิ้นส่วน: 552201

FESTO



 General operating condition

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	160 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	140 mm
ฟันเฟือง	0.1 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตตารี
อัตราทดเกียร์	5:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	6500 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C ... 90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	450 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	6.07 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	720 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	98 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	38 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18000 g
โหลดเพลลาแกนที่อนุญาต	7000 N
โหลดเพลลาร์คมีที่อนุญาต	5000 N
เอาต์พุตกรรปุกอินเตอร์เฟส	160G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	140A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS