



ชุดเกียร์
EMGA-40-P-G12-SST-42
หมายเลขชิ้นส่วน: 8141763

FESTO



 General operating condition

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	40 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	42 mm
ฟันเฟือง	0.31 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตตารี
อัตราทดเกียร์	12:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	18000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C ... 90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	20 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.026 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	32 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	96 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	1 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	450 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	40G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	42A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS