


Filtre-Susturucu LFU-1/2

Ürün numarası: 10494

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	G1/2
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle dönen
Sembol	00991531
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 16 bar
Çalışma basıncı	0 psi ... 232 psi
Atmosfere karşı akış	6000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Gürültü azaltma	40 dB'ye azaltım
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	83 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	450 g
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP