




Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf J-3-PK-3

Ürün numarası: 10772

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	100 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 8 bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Nominal genişlik	2.5 mm
Sembol	00991377
Değiştirme anahtarlama süresi	7 ms
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Montaj türü	bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12	PK-3
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 14	PK-3
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Bağlantı plakası malzemesi	Pirinç PPS takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm