


Darbe Emici DYEF-S-M8-Y1

Ürün numarası: 1152536

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M8
Strok	1.3 mm
Sönümlleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Sönümlleme uzunluğu	1.3 mm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.12 j
Ürün ağırlığı	8.6 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik