


# Solenoid valf MFH-5-PK-3-L

Ürün numarası: 11546

FESTO



[PDF General operating condition](#)

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	105 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	1.5 bar ... 8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Sembol	00991049
Kapama anahtarlama süresi	22 ms
Açma anahtarlama süresi	14 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 40 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Montaj türü	bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	eloksallı