


Hidrolik frenleme silindiri DYHR-20-25-Y5

Ürün numarası: 1155692

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	25 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.3 m/sn
Besleme hızı	0.2 mm/sn ... 100 mm/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.5 sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 80 °C
Maks. durdurma kuvveti	2500 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	62.5 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	90000 j
Min. besleme kuvveti	250 N
Maks. besleme kuvveti	2500 N
Maks. artık enerji	0.32 j
Geri getirme kuvveti	9 N
Ürün ağırlığı	360 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Piston mili malzemesi	sertleştirilmiş yüksek alaşımlı çelik