

Kaplin EAMD-32-32-16-16X20

Ürün numarası: 1184858

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	16 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	32
Nominal uzunluk	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm ²
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	123 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu