


Motor flanşı EAMF-A-48C-80G

Ürün numarası: 1190375

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	740 g
Arayüz kodu motor In	80G
Kaplin yuvası arayüz kodu	48C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu