


T-Hortum Bağlantı Elemanı TCN-3/8-PK-6

Ürün numarası: 11966

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 4.9 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık Halkası |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C ... 60 °C |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |