

# Susturucu AMTE-M-LH-N18

Ürün numarası: 1206989

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	20
Sembol	00991473
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
Atmosfere karşı akış	1615 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basınç seviyesi	77 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 80 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Darbe emici elemanı malzemesi	Bronz
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu