


# Paralel kit EAMM-U-86-S62-70A-177

Ürün numarası: 1217543

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm <sup>2</sup>
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	3270 g
Aktüatör arayüz kodu	S62
Arayüz kodu motor In	70A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu