

Susturucu AMTC-P-PC10

Ürün numarası: 1224460

FESTO



[General operating condition](#)

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Sembol	00991473
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	58 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2 g
Pnömatik bağlantı	Kartuş 10 mm
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu