

Susturucu U-1/8-B-NPT

Ürün numarası: 12638

FESTO



[General operating condition](#)

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Sembol | 00991473 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0 MPa ... 1 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0 bar ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0 psi ... 145 psi |
| Atmosfere karşı akış | 1450 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ses basınç seviyesi | 74 dB(A) |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 8 g |
| Pnömatik bağlantı | 1/8 NPT |
| Darbe emici elemanı malzemesi | PE |
| Vida dişli muylu malzemesi | Alüminyum |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |