

Hortum Birleřtirme Elemanı

QS-10-6

Ürün numarası: 130607

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4.3 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi	20.2 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi hakkında not	Ø6 Derinlik 17 mm Ø10 Derinlik 20,2 mm
Montaj konumu	İstenildiđi gibi
Tasarım	düz Őekil
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
Çalışma basıncına iliřkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluđu, ařađıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklıđı	-10 °C ... 80 °C
Ürün ađırlıđı	12 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bađlantı 2	dıř çapı Ø 6 mm olan hortum için
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alařımlı paslanmaz çelik