

Hortum Birleřtirme Elemanı

QS-10H-8-50

Ürün numarası: 130697

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 5.4 mm |
| Hortum yerleřtirme derinliđi | 18.1 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz Őekil |
| Hazne boyutu | 50 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 87 psi |
| Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 14 bar |
| Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 203 psi |
| Çalışma basıncına iliřkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İřletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İřletim / kontrol ortamı hakkında not | Yađlı iřletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluđu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluđu, ařađıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Ortam sıcaklıđı | -10 °C ... 80 °C |
| Ürün ađırlıđı | 5.8 g |
| Pnömatik bađlantı 1 | Geçmeli burç çapı 10 mm |
| Pnömatik bađlantı 2 | dıř çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Gevřetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevřetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alařımlı paslanmaz çelik |