

Körüklü tutucu DHEB-14-E-D-S-L

Ürün numarası: 1320757

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	14
Körük stroku	7 mm
Tutulacak min. çap	15 mm
Maks. tutulacak çap	19.5 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tasarım	Kasılma membranı zorunlu hareket dizesi
Kılavuz	Temel kılavuz
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	5 bar ... 8 bar
Geriyarılma sıfırta	<1 bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	≤4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	40 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
körük için ortalama değişirme aralığı	1 Mio çvr
Taşıma kapasitesi kılavuz değeri	0.15 kg
Ürün ağırlığı	17 g
Montaj türü	Erkek diş ile kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	VMQ (silikon)
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı