


Eksenel Kit EAMM-A-D32-40A-S1

Ürün numarası: 1322178

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	41.3 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm ²
Aktarılabılır tork	1.6 Nm
Ürün ağırlığı	130 g
Aktüatör arayüz kodu	D32
Arayüz kodu motor In	40A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu