

L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10

Ürün numarası: 133062

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2 mm
Tasarım	L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.45 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 4.5 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 65.25 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	6.5 g
Montaj türü	Dış altıgen SW14
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	şeffaf beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik