

Montaj braketleri PAML-MB-90-HP3

Ürün numarası: 1367323

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	90
Nominal genişlik DN	36
Seri	L
Çalışma basıncı	0 MPa ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Modül bağlantının malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Montaj braketleri malzemesi	Dövme alüminyum alaşım