

Tek yönlü kavrama ünitesi FLSR-25-L

Ürün numarası: 13778

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Dönüş yönü	Saat yönünün tersine dönüş
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	4.95 Nm
Ürün ağırlığı	500 g
Gövde malzemesi	Alüminyum döküm
Kovan malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Mil malzemesi	Sertleşen çelik