


Vantuz VASB-75-1/4-PUR-B

Ürün numarası: 1396064

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	15.5 mm
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	75 mm
Vantuz hacmi	65.5 cm ³
Etkili emiş çapı	67.4 mm
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncı	-13.775 psi ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
Nominal çalışma basıncı	-10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-:] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	250 N
Ürün ağırlığı	90 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR