

Geçmeli nipel vidalı bağlantı CRCN-3/8-PK-6

Ürün numarası: 13974

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	23.7 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Diş contası malzemesi	Polyamid amplifikatörlü TPE-U (PU)