


Tutma Modülü EV-25-4

Ürün numarası: 150684

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	4 mm
Sıkma yüzeyi	Ø 25
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili
Sembol	00991208
Çalışma basıncı	≤0.6 MPa
Çalışma basıncı	≤6 bar
Çalışma basıncı	≤87 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 40 °C
Ürün ağırlığı	24 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M3
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Diyafram malzemesi	TPE-U(PU)