


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SMEO-1-S-LED-24-B

Ürün numarası: 150848

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
Sembol	00991148
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyetik Reed
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.2 mm
Anahtarlama çıkışı	iki kutuplu temasa dayalı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	≤0.5 ms
Maks. çıkış akımı	1000 mA
Maks. anahtarlama gücü AC	27 VA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	27 W
Kısa devre dayanımı	hayır
Aşırı yük dayanımı	mevcut değil
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 V ... 27 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V ... 27 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	döndürülemez
Elektrik bağlantısı 1, uyumlu montaj tipi	Geçmeli kilitli uyumlu Döndürülebilir vida kilidiyle uyumlu
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması	00991155
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Montaj türü	aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	20 g
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	PET Çelik Çinko pres döküm

Özellik	Değer
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C ... 70 °C
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L