


Yassı silindir DZH-25-160-PPV-A

Ürün numarası: 151127

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	160 mm
Piston çapı	25 mm eş değer çap
Piston mili dış ölçüsü	M10x1,25
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	2.4 drc
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	Çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili Profil boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Sembol	00991235
Varyantlar	Tek taraflı piston mili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Sönümleme uzunluğu	17 mm
Dönmeye karşı koruma maks. torku	0.8 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	247 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	295 N
Hareketli kütle	207 g
Ürün ağırlığı	621 g
10 mm strok başına ek ağırlık	18.4 g
0 mm strokta temel ağırlık	326 g
Montaj türü	dışı dış ile Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston contası malzemesi	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik