



Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-M5-B

Ürün numarası: 151160

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	95 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	76 l/dak ... 95 l/dak
Çalışma basıncı	0.2 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991452
Kısma yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	169 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) normal debi	135 l/dak ... 170 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Maks. sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	11 g
Vida dişli muylu malzemesi	nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm