



Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-1/8-PK-4-B

Ürün numarası: 151167

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Rakor somunlu PK-4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	230 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	190 l/dak ... 240 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991452
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 bar ... 10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	360 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) normal debi	295 l/dak ... 375 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	25 g
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç

Özellik	Değer
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm