



Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-1/2-NPT-B

Ürün numarası: 151559

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Çalışma basıncı	0.3 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Sembol	00991452
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım