

Priz MSSD-EB

Ürün numarası: 151687

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Kablo çıkışı	açılı
Kablo çıkışına ilişkin not	90° döndürülebilir
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	11 g
Elektrik bağlantısı	C formu DIN EN 175301-803'e göre DIN EN 61984'e göre kare tasarım MSEB kare tasarım MSN2
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması	00995650
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V ... 250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	6 A
Akım taşıma kapasitesi	6 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo bağlantısı	Sf7
Kablo çapı	6 mm ... 8 mm
İzin verilen kablo çapı	7.5 mm
İletkenin nominal kesiti	≤0.75 mm ²
Bağlantı kesiti	0.75 mm ²
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-45 °C ... 90 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Gövde malzemesi	Plastik

Özellik	Değer
Gövde rengi	siyah
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR