


Susturucu U-1-B

Ürün numarası: 151990

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Sembol	00991473
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 psi ... 145 psi
Atmosfere karşı akış	17500 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	85 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 70 °C
Ürün ağırlığı	233 g
Pnömatik bağlantı	G1
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	Alüminyum
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum