


# Tek yönlü akış kontrol valfleri GR-1/8X2-B

Ürün numarası: 152612

FESTO



General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmi valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kısmi yönünde standart anma debisi	205 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	190 l/dak
Çalışma basıncı	0.5 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991931
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Nominal genişlik	3 mm
Ürün ağırlığı	54 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kovan malzemesi	POM
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım