

Hortum PAN-4X0,75-SI

Ürün numarası: 152697

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	18 mm
İç çap	2.9 mm
Min. bükme yarıçapı	12 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.5 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 15 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 217.5 psi
Ruhsat	TÜV
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C ... 80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.006 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 55 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A