

# Çabuk Bağlantı Rakoru QS-1/4-6

Ürün numarası: 153003

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik  | Değer   |
|--|---|
| Boyut  | Standart  |
| Nominal genişlik   | 5 mm  |
| Hortum yerleştirme derinliği                                 | 17 mm   |
| Vida dişli muyluda conta türü                                | Kaplama   |
| Montaj konumu  | herhangi bir  |
| Tasarım  | düz şekil   |
| Hazne boyutu   | 10  |
| Tasarım  | İtme-çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa ... 0.6 MPa  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.95 bar ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -13.775 psi ... 87 psi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa ... 1.4 MPa  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.95 bar ... 14 bar  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -13.775 psi ... 203 psi   |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| İşletim ortamı   | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4  |
| Ortam sıcaklığı  | -10 °C ... 80 °C  |
| Ürün ağırlığı  | 15 g  |
| Montaj türü  | Dış altıgen SW14  |
| Pnömatik bağlantı 1  | Erkek dış R1/4  |
| Pnömatik bağlantı 2  | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için                                    |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi  |
| Malzeme hakkında not   | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi  | Pirinç, nikel kaplı   |
| Gevşetme halkası malzemesi                                   | POM   |
| Hortum contası malzemesi                                     | NBR   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi                          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |