


# Hortum Birleştirme Elemanı QS-8

Ürün numarası: 153033

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Boyut  | Standart   |
| Nominal genişlik   | 7 mm   |
| Hortum yerleştirme derinliği                                 | 18.1 mm  |
| Montaj konumu  | herhangi bir   |
| Tasarım  | düz şekil  |
| Hazne boyutu   | 10   |
| Tasarım  | İtme-çekme prensibi  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa ... 0.6 MPa   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.95 bar ... 6 bar  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -13.775 psi ... 87 psi   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa ... 1.4 MPa   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.95 bar ... 14 bar   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -13.775 psi ... 203 psi  |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                   |
| İşletim ortamı   | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                       |
| Ortam sıcaklığı  | -10 °C ... 80 °C   |
| Ürün ağırlığı  | 9.4 g  |
| Pnömatik bağlantı 1  | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                   |
| Pnömatik bağlantı 2  | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                   |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi   |
| Malzeme hakkında not   | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi  | PBT  |
| Gevşetme halkası malzemesi                                   | POM  |
| Hortum contası malzemesi                                     | NBR  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi                          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                    |