


# Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QSY-3/8-8

Ürün numarası: 153143

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.6 mm
Hortum yerleştirme derinliği	18.1 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Y şekli
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Ürün ağırlığı	36 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW17
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik