

# Körleme QSC-10

Ürün numarası: 153265

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik                                                      | Değer                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                        | Standart                                                            |
| Hortum yerleştirme derinliği                                 | 20.5 mm                                                             |
| Montaj konumu                                                | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                                      | Kör tapa                                                            |
| Hazne boyutu                                                 | 10                                                                  |
| Tasarım                                                      | İtme-çekme prensibi                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa ... 0.6 MPa                                              |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.95 bar ... 6 bar                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -13.775 psi ... 87 psi                                              |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa ... 1.4 MPa                                              |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.95 bar ... 14 bar                                                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -13.775 psi ... 203 psi                                             |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| İşletim ortamı                                               | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                        |
| Ortam sıcaklığı                                              | -10 °C ... 80 °C                                                    |
| Ürün ağırlığı                                                | 8 g                                                                 |
| Pnömatik bağlantı 1                                          | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için                                   |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi                                                                |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                                              | PBT                                                                 |
| Gevşetme halkası malzemesi                                   | POM                                                                 |
| Hortum contası malzemesi                                     | NBR                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi                          | yüksek alaşımli paslanmaz çelik                                     |