


# Paralel Kit EAMM-U-110-D60-80G-120

Ürün numarası: 1532949

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm <sup>2</sup>
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabılır tork	25 Nm
Ürün ağırlığı	5120 g
Aktüatör arayüz kodu	D60B
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu