

L-Uzun-Çabuk Bağlantı Rakoru QSMLL-1/8-6

Ürün numarası: 153342

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Mini |
| Nominal genişlik | 3.1 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 12 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şeklinde, uzun |
| Hazne boyutu | 10 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 14 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 203 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 7 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 14 g |
| Montaj türü | Dış altıgen SW10 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşimli paslanmaz çelik |