



Çek valf H-QS-12

Ürün numarası: 153466

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-12
Pnömatik bağlantı 2	QS-12
Montaj türü	Hat kurulumu
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1715 l/dak
Çalışma basıncı	-1 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Gövde malzemesi	Eloksallı alüminyum
Gövde rengi	gümüş
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Sembol	00991455
Min. fark basıncı açma	0.1 bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	69 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu