


Açma-Kapama Valfi HE-2-QS-5/16-U

Ürün numarası: 153982

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	QS-5/16
Pnömatik bağlantı 2	QS-5/16
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	Kablo döşeme
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	415.8 l/dak
Nominal genişlik	3.5 mm
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Gövde malzemesi	PBT takviyeli
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Piston sürgüsü
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Sembol	00997328
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	26 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR