


# Döner Silindirlçeyrek dönüşlü aktüatör DRRD-16-180-FH-PA

Ürün numarası: 1577238

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Sönümlleme açısı	36 drc
Son konum başına dönüş açısı ayar aralığı	+10 /-100 derece
Dönüş açısı	180 drc
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Sembol	00991265
Çalışma basıncı	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	3 bar ... 8 bar
Çalışma şekli	Çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	1.59 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.0175 kgm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	640 g
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Temperlenmiş çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	sürgülü eloksallı